


CAMP[®]

Aquaplast-T[™] watercolors

**Bli färgstark med
Aquaplast-T Watercolors**



*Ett material för varje skena,
varje handterapeut,
varje erfarenhetsnivå.*

Måttligt stretchmotstånd - kontrollerad stretch, formas enkelt.

Aquaplast-T™ Watercolors finns i en mängd olika färger, vilket gör konceptet med immobilisering och skenor mer tilltalande för både vuxna och barn.

Aquaplast-T™ Watercolors är den färgstarka delen av Camp Scandinavias utbud av lågtemperaturplaster. Aquaplast™-materialet är ett stadigt och lättformat material som går att anpassa till vilken kontur som helst vid ortostillverkning, vilket möjliggör immobilisering utan obehag.

Aquaplast-T™ finns även i beige och i en mängd olika tjocklekar och perforeringar. Aquaplast Original är plastmaterialet utan ytbehandling för en permanent fästförmåga. Aquaplast™ Pro-Drape T kommer med maximal följsamhet för minimal hantering och optimal förmåga att anpassa sig väl till konturer.

Funktioner

- Ytbehandlad för tillfällig bindning vid upphettning
- Måttligt stretchmotstånd med måttlig följsamhet och god formbarhet
- 100 % minne möjliggör omformning och korrigeringar av skenan
- Pastellfärgerna är halvtransparenta när de värms upp, vilket möjliggör identifiering av tryckpunkter och områden som kräver extra avlastning för att ge maximal komfort
- Kan användas med lindnings-bindnings- samt nyp-och-klipp tillverkningstekniker

Rekommenderad användning

- Idealisk för anpassning och omarbetning av skenor
- Hand-, handleds-, finger- och tumskenor
- Dynamiska ortoser
- Tjockare material - idealiskt för när maximal rigiditet behövs (spasticitet i de nedre extremiteterna, body jackets/korsetter och läkta frakturer)



Massiv eller perforerad?

Massiv

Maximalt stöd.

Perforerad

Perforerad för lätt ventilation och extra komfort utan att kompromissa med stabiliteten.

Tips: Ju mer perforerat materialet är desto snabbare mjuknar det vid uppvärmning.

UltraPerf, OptiPerf, SuperPerf

UltraPerf (13%), **OptiPerf** (19%),
Lättvikt ger bättre ventilation för ökad komfort och följsamhet.


SuperPerf (38% or 42%) för en lättare vikt, exceptionell ventilation och större komfort.

Tips: För ytterligare stöd, välj ett tjockare material, med högre perforeringsgrad.

Tips: Materialet mjuknar snabbare vid uppvärmning och svalnar fortare ju mer det är perforerat.



1/16" (1.6 mm)
13% UltraPerf



1/16" (1.6 mm)
19% OptiPerf



1/16" (1.6 mm)
42% SuperPerf



3/32" (2.4 mm)
19% OptiPerf



3/32" (2.4 mm)
38% SuperPerf



1/8" (3.2 mm)
1% Perf



1/8" (3.2 mm)
19% OptiPerf



1/8" (3.2 mm)
42% Perf

Ett material för varje skena, varje terapeut, varje erfarenhetsnivå.

Polyform™

Ezeform™

Aquaplast™

Polyflex II™


TailorSplint™

ProDrape™

San-Splint™

I nästan 50 år har Rolyan varit ledande inom termoplast. Från den maximala formbarheten hos Polyform till kontrollen och styrkan hos San-Splint.

Idag erbjuder Rolyan det största urvalet av ortosmaterial i branschen, så att du kan vara säker på att alltid hitta rätt produkt för dig och din patient.



Ezeform™



Polyform™



Svart



Klarblå



Blå



Lavendel



Lila



Limegrön



Hot Pink



Röd



Beige



Blå metallic



Silver

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50144	Svart	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50145	Svart	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50146	Svart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50147	Svart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50334	Svart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50140	Klarblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50143	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19 %
50141	Klarblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50142	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50321	Blå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50333	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50308	Marinblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50309	Lavendel	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50322	Lavendel	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50343	Lavendel	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50154	Lila	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50155	Lila	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50313	Lila	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50336	Lila	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50152	Lila	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50153	Lila	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50164	Limegrön	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50307	Limegrön	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50317	Limegrön	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50340	Limegrön	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50304	Ljusrosa	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50300	Hot Pink	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50314	Hot Pink	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50337	Hot Pink	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50149	Röd	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50150	Röd	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50151	Röd	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50139	Röd	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50335	Röd	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50156	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50157	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50159	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50160	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50161	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50341	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50323	Blå Metallic	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50344	Blå Metallic	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19 %
50359	Blå Metallic	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50348	Blå Metallic	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50325	Silver	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50346	Silver	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19 %
50349	Silver	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13 %
50312	Silver	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraparf. 13 %
50329	Klarblå	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19 %

Support for Better Life!